

進化と継承の融合


Spider スパイダー

検査の網はくぐらせない



特長

1. 進化したアルゴリズム *1
2. 継承する簡易操作
3. 電源OFFでも登録データは保存
4. 追従機能大幅UP *2
5. NG連続停止枚数0～9枚の任意設定が可能
6. 5インチ液晶モニター搭載
7. 登録画面を別枠常時表示
8. 最新NG画面を別枠常時表示、検査中閲覧可能(50画面)
9. NGカウンターと検査カウンターを搭載。NG数と検査数を常時表示します
10. 検査OFF時、状態LED点滅、停止ランプ点灯
11. 液晶モニターON/OFFスイッチ搭載
12. 国内外の製本機械はもちろん、他の製本関連機械にも取り付け可能
13. 検査画面記録装置“全録”との接続が可能




登録画面

NG画面

良品画面

通常画面

メニュー画面



*1 当社R5の約2倍、R4の約4倍の性能UP

*2 回転0～15度任意設定、前後左右10mm以上(取付条件により異なります)

仕様

判定方法	: 限定画像関連グレースケールパターンマッチング処理
センサー視界	: 約X、Y共に20～50mm (設置条件により異なります)
登録方法	: 約X、Y共に6～10mm (設置条件により異なります)
サーチ範囲	: 小、普通、大 (大は撮像された範囲全て)
検出傾き	: 約0～±15° 以内
照明	: 白色LED、ストロボ点灯
CCDカメラ	: NTSC 有効32万画素モノクローム CCDカメラ
レンズ	: Cマウント F12 (但し、設置条件により変わります)
WD	: 70～100mm
電源	: AC100V 50/60Hz 30W
外形寸法	: W220mm×H120mm×D180mm (ランプ、突起物は除く)

外観や仕様を予告なく変更する事があります。

有限会社 ヴァンカンパニー

〒352-0002 埼玉県新座市東1-5-27

TEL 048-477-8259 FAX 048-477-7256

<http://www.vann-company.com>

