




CCDカメラ型 乱丁検査装置

VCA-R5


外形寸法:W220mm×H120mm×D180mm(ランプ突起部は除く) 使用電圧:AC100V 消費電力:30W以下

簡単!! スピーディー!!

メニュー画面



登録枠移動画面




OK



NG

CCDカメラを使って
乱丁を排除



7大特徴

- 1 簡単操作でスピーディーに乱丁を検査。
- 2 5インチ液晶で視認性抜群。
- 3 NG連続停止枚数(0~9枚)の設定が可能。
- 4 最新NG画面を4画面記憶しモニターでNG確認。
- 5 検査回数、NG回数の表示で検査状況をリアルタイムに把握。
- 6 停止とNGの出力は別々に装備。
- 7 製本丁合機械はもちろん、その他の機械や場所にも取り付け可能。

型 式	VCA-R5
検査方式	独自方式による グレースケールパターンマッチング
撮像素子	1/2インチ白黒CCD
照明色	白色
照明点灯方式	パルス点灯
撮像範囲 ※1	X=約36mm Y=約34mm
登録範囲 ※1	X=約8mm Y=約8mm
検査スピード	18,000部/時間
位置ズレ ※1	X=約±5mm Y=約±5mm 傾き=±3°
停止連続枚数	0~9枚
NG画面保存	最新4画面
外部入力	登録、カウンタリセット、停止リセット
外部出力	停止、NG、状態
電源・消費電力	AC100V・30W以下
外形寸法	W220mm×H120mm×D180mm (ランプ部除く)

外観や仕様を予告なく変更する事があります。

※1 取り付けや対象物により異なります。保証値ではありません。

VaNN
company

(有)ヴァンカンパニー
〒352-0002 埼玉県新座市東1-5-27
<http://www.vann-company.com>

TEL 048-477-8259
FAX 048-477-7256